

línea piloto

NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Número de artículo: 8001373

FESTO

Se conecta en el controlador de motor, el otro extremo está compuesto de hilos individuales.



Hoja de datos

Característica	Valor
Conexión eléctrica	25 contactos Conector recto / final abierto Sub-D / -
Longitud del cable	3,2 m
Diámetro del cable	7 mm
Estructura del cable	apantallados
Tipo de protección	IP40 Estando montado
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Color de la cubierta del cable	Gris
Color del cuerpo	Gris