

# Tubo flexible de material sintético

## PUN-H-5/32-NT-500-HA

Número de artículo: 8003125

FESTO

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



### Hoja de datos

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Diámetro exterior en pulgadas                          | 5/32   |
| Radio de flexión relevante para el caudal              | 0,056 Fuß                                    |
| Radio máximo de curvatura                              | 0,026 Fuß                                    |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -14,4 ... 145 Psi                            |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Seguridad alimentaria                                  | Según Declaración del Fabricante             |
| Temperatura ambiente                                   | -31 ... 145 °F                               |
| Peso del producto según la longitud                    | 0,09 oz/ft                                   |
| Color  | natural                                      |
| Dureza Shore   | D 52 +/-3                                    |
| Indicación sobre el material                           | Conforme con RoHS<br>Exento de cobre y PTFE  |
| Información sobre el material del tubo flexible        | TPE-U(PU)                                    |