

módulo de manipulación EHMZ-DGEA-25-TB-KF- -

Número de artículo: 8004626

Producto sustituido

Tipo sustituido. Disponible hasta 2024. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)

FESTO



Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Diámetro efectivo del piñón	25,78 mm
Carrera útil	50 ... 900 mm
Dilatación de la correa dentada	0,053 %
División de la correa dentada	3 mm
Posición de montaje	vertical
Construcción	Módulo lineal electromecánico con correa dentada
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Velocidad máxima	3 m/s
Precisión de repetición	±0,05 mm
Factor de utilización	100 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Máx. fuerza de avance Fx	400 N
Constante de avance	81 mm/U
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS