


# racor rápido roscado en L

## QSL-G1/4-8-C25-50

Número de artículo: 8005394

FESTO



### Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	2,5 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	50
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Par de apriete máximo	15 Nm
Peso del producto	1.375 g
Conexión neumática	Rosca exterior G1/4 Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Color del anillo extractor	Negro
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	latón níquelado
Información sobre el material de la cinta de la rosca	NBR
Información sobre el material de la junta del tubo flexible	NBR
Información sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina