


estrangulador VFFG-T-M5-A-V1

Número de artículo: 8025716

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulamiento
Tipo de fijación	con rosca
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tornillo hueco	PA