

# placa de alimentación VABM-B10-25E-G12-8

Número de artículo: 8026249

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	27,5 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	8
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	2.709 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión del aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 5	G1/2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio