

placa de alimentación VABM-B10-30E-G34-9

Número de artículo: 8026366

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	32 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	9
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	5.156 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión del aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 3	G3/4
Conexión neumática 5	G3/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio