


racor enY NPFC-Y-R14-2G14-MFF

Número de artículo: 8030232

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Material del racor roscado | Latón niquelado |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 50 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 ... 150 °C |
| Peso del producto | 40,8 g |
| Conexión neumática 1 | R1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |