


racor en T

NPFC-T-2G34-R34-FMF

Número de artículo: 8030250

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Material del racor roscado	Latón niquelado
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 50 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso del producto	186 g
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	R3/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS