


placa base VMPA1-FB-AP-4-1-RV

Número de artículo: 8034547

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	48 mm
Largo	107,3 mm
Patrón	10,5 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	190 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio