


tubo flexible de material sintético PAN-R-28X2,5-SW

Número de artículo: 8036208

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	28 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	350 mm
Diámetro interior	23 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,207 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión con diámetro exterior de 28 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 62 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A