


Pasamuros para uso en armarios de maniobra NEFU-D12G4-D12DG4

Número de artículo: 8040459

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 61076-2-101
Tipo de fijación	Fijado con tornillos
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo zócalo M12x1, 4 contactos, codificación D
Conexión eléctrica 2	Conector recto tipo zócalo M12x1, 4 contactos, codificación D
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	4 A
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Características de transmisión	De acuerdo con la categoría 5, EN 50173, clase D De acuerdo con la categoría 5, ISO/IEC 11801, clase D
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	latón niquelado
Color del cuerpo	Plateado
Material de los contactos crimp	latón Dorado