


# placa base VMPA14-FB-AP-4-1-T1

Número de artículo: 8043928

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	65,5 mm
Largo	107,3 mm
Patrón	14,8 mm 14,9 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	250 g
Conexión neumática 2	M7 G1/8
Conexión neumática 4	M7 G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio