

Estrangulador fijo VFFG-T-F6-10

Número de artículo: 8047355

FESTO

Este tipo es apropiado para trabajar con vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de estrangulamiento
Tipo de fijación	Acanalado
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Tamaño	Para diámetro de 5,8 mm
Diámetro nominal	1,05 mm
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Peso del producto	1,2 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS