

palanca con rodillo basculante VAOM-R4-20-D2-52

Número de artículo: 8049236

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	20 mm
Tipo de accionamiento	mecánico
Posición de montaje	Nivel de movimiento
Construcción	Palanca con rodillo basculante
Tipo de control	directo
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	Fijado con tornillos
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del cabezal de accionamiento	Acero cincado