

# conjunto paralelo EAMM-U-86-S48-70AA-177

Número de artículo: 8059017

FESTO

Para actuadores eléctricos.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	86
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	175 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,25 Nm
Momento de giro transferible	9,5 Nm
Peso del producto	3.300 g
Código de conexión, actuador	S48
Código de conexión, entrada motor	70AA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS