

conjunto paralelo EAMM-U-110-D60-88A-120

Número de artículo: 8059044

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	110
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	799 kgmm ²
Par motor sin carga	0,3 Nm
Momento de giro transferible	9,5 Nm
Peso del producto	5.250 g
Código de conexión, actuador	D60
Código de conexión, entrada motor	88A
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS