


módulo electrónico VMPA14-FB-EMS-8

Número de artículo: 8066764

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diagnóstico	Baja tensión, válvulas
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Número máximo de bobinas de solenoide	8
Consumo de corriente con tensión de carga	3 mA
Consumo de corriente con tensión de funcionamiento	8 mA
Corriente nominal de arranque por bobina	58 mA hasta 24 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	9 mA tras 24 ms
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	30 g
Material de la carcasa	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS