

# módulo electrónico VMPA14-MPM-EMM-8

Número de artículo: 8066769

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Número máximo de bobinas de solenoide	8
Corriente nominal de arranque por bobina	80 mA hasta los 25 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	25 mA tras 25 ms
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	30 g
Material de la carcasa	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS