

filtro de vacío

OAFF-G3-5

Número de artículo: 8068944

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Grado de filtración	40 µm
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento Mpa	-95 ... 0 kPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1 g
Tipo de fijación	Desplazable enclavamiento
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del filtro	Malla PA
Material de la carcasa	POM
Eficiencia del impulso de eyección	0,7 MPa 7 bar
Eficiencia del impulso de eyección (psi)	101,5 psi