


# manguito reductor NPFC-R-G12-G18-F

Número de artículo: 8069222

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor  |
|---|--|
| Material del racor roscado              | Latón niquelado                              |
| Tamaño del depósito                     | 10   |
| Presión de funcionamiento               | -0,95 ... 50 bar                             |
| Fluido                                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo                 |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Temperatura ambiente                    | -20 ... 150 °C                               |
| Peso del producto                       | 43 g   |
| Conexión neumática 1                    | G1/2   |
| Conexión neumática 2                    | G1/8   |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS                            |