

ventosa


OGVM-100-A-HN-G14F

Número de artículo: 8073846

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura de las ventosas	26 mm
Radio R mínimo de la pieza	90 mm
Diámetro nominal	8 mm
Diámetro de la ventosa	100 mm
Volumen de la ventosa	115 cm ³
Posición de la conexión	Arriba
Posición de montaje	indistinto
Forma de la ventosa	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento Mpa	-95 ... 0 kPa
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Presión nominal de funcionamiento	-60 kPa -0,6 bar
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	10 ... 120 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	318 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	147 N
Peso del producto	109 g
Tipo de fijación	a través de la toma de vacío
Conexión de vacío	Rosca interior G1/4
Color	Gris
Dureza Shore	60 +/- 5
Material de los pivotes roscados	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	HNBR