

pórtico con dos ejes de movimiento YXMF-3

Número de artículo: 8082254

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Nivelación necesaria de las superficies de montaje	0,1 mm/m
Posición de montaje	horizontal
Construcción	Sistema de pórtico con dos ejes de movimiento Con módulos de accionamiento eléctricos
Factor de utilización	100 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Temperatura ambiente	10 ... 45 °C
Intervalo de mantenimiento	2.500 km
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la platina de adaptación	Aluminio, anodizado
Material de la escuadra de fijación	Aluminio anodizado Acero cincado
Material de las cadenas de arrastre	PA reforzado