


perfil distribuidor VABM-P6-15M-G18-M5-4

Número de artículo: 8083543

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|----------------------------------|
| Patrón | 15 mm |
| Construcción | Sentido de conexión lateral |
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 4 |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 0,6 Nm |
| Peso del producto | 140 g |
| Conexión neumática 1 | G1/8 |
| Conexión neumática 2 | M5 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación forjable de aluminio |