


perfil distribuidor VABM-P6-15M-G18-M5-6

Número de artículo: 8083545

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	15 mm
Construcción	Sentido de conexión lateral
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	6
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,6 Nm
Peso del producto	210 g
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio