

reflector
SARA-R-Q14-M
Número de artículo: 8084167

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Temperatura ambiente	-40 ... 65 °C
Tipo de fijación	Fijado con tornillos
Peso del producto	1,25 g
Material de la carcasa	PMMA
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Reflector con ancho de estructura	Mini