


conjunto de sujeción axial EAMM-A-T46-67A

Número de artículo: 8084495

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2026. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-----------------------|
| Longitud nominal | 42 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 8.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 3,2 kgmm ² |
| Momento de giro transferible | 8,5 Nm |
| Peso del producto | 478 g |
| Código de conexión, actuador | T46 |
| Código de conexión, entrada motor | 67A |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |