


conjunto paralelo EAMM-U-87-T46-67A-114

Número de artículo: 8084496

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2026. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|------------------------|
| Tamaño | 87 |
| Distancia entre ejes | 114 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Relación de reducción | 1:1 |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 3.000 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C |
| Momento de inercia de la masa | 41,2 kgmm ² |
| Par motor sin carga | 0,22 Nm |
| Momento de giro transferible | 3 Nm |
| Peso del producto | 966 g |
| Código de conexión, actuador | T46 |
| Código de conexión, entrada motor | 67A |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |