


filtro de red CAMF-C6-F-C8-3A

Número de artículo: 8088928

★ Gama básica

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anticortocircuitaje	no
Carga admisible de corriente a 40°C	8 A
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 250 V
Frecuencia de la línea	0 ... 400 Hz
Tensión de aislamiento	1.100 V
Homologación	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 100 °C
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 100 °C
Peso del producto	700 g
Tipo de fijación	Placa de montaje, atornillada
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Posición de montaje	horizontal
Conexión eléctrica 1, función	alimentación de la tensión
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Soporte multitubo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	borne roscado
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 1, sección del conductor	4 ... 6 mm ²
Conexión eléctrica 2, función	alimentación de la tensión
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Soporte multitubo
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	borne roscado
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 2, sección del conductor	4 ... 6 mm ²