


conjunto de sujeción axial EAMM-A-V32-60RA

Número de artículo: 8093041

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	55 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	10.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	1,03 kgmm ²
Momento de giro transferible	1,5 Nm
Peso del producto	243 g
Código de conexión, actuador	V32
Código de conexión, entrada motor	60RA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS