


# conjunto paralelo EAMM-U-30-V20-28AA-44

Número de artículo: 8093176

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	30
Distancia entre ejes	44 mm
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	3.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	2,11 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,015 Nm
Momento de giro transferible	0,05 Nm
Peso del producto	94 g
Código de conexión, actuador	V20
Código de conexión, entrada motor	28AA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS