


# unidad de mantenimiento MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Número de artículo: 8098372

★ Gama básica

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Tamaño   | 4   |
| Serie  | MS  |
| Posición de montaje  | vertical +/- 5°   |
| Indicación de la presión   | con manómetro   |
| Presión de funcionamiento Mpa                                    | 0,1 ... 1 MPa   |
| Presión de funcionamiento  | 1 ... 10 bar  |
| Caudal normal, descarga de aire 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1.400 l/min   |
| Caudal nominal normal  | 1.500 l/min   |
| Fluido   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando        | No es compatible con el aceite de éster   |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                          | 1 - riesgo de corrosión bajo  |
| Conformidad PWIS   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura de almacenamiento                                    | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura del medio  | 5 ... 50 °C   |
| Temperatura ambiente   | 5 ... 50 °C   |
| Peso del producto  | 470 g   |
| Tipo de fijación   | Montaje del conducto<br>con escuadra de fijación<br>con accesorios<br>a elegir: |
| Indicación sobre el material                                     | Conforme con RoHS   |