


bloque de distribución CPX-M-GE-EV-S-M12-5POL

Número de artículo: 8098392

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Racor acodado
Peso del producto	266 g
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Homologación	c UL - Recognized (OL)
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Conexión eléctrica	5 contactos Codificación L M12x1 Conector
Alimentación máxima de corriente	16 A
Alimentación de tensión	Módulo de alimentación al sistema