

acoplamiento

EAMC-56-58-22-25

Número de artículo: 8099431

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	22 mm
Diámetro de acogida 2	25 mm
Tamaño	56
Longitud nominal	58 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	128 kgmm ²
Momento de giro transferible	60 Nm
Peso del producto	272 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS