


Placa de escape VABF-B14-M3-N14

Número de artículo: 8099627

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 80 °C
Temperatura del medio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Peso del producto	280,5 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	1/4 NPT
Conexión neumática 2	Brida 1/4 con conexión NAMUR
Conexión neumática 4	Brida 1/4 con conexión NAMUR 1/4 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del cuerpo del regulador	Aleación forjable de aluminio