


racor
NLFA-D-U14-K3-PP-P10

Número de artículo: 8104286

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Construcción	Fijación del tubo flexible mediante conexión de abrazadera Forma recta
Tamaño	Diámetro de 8 mm
Conexión de fluidos	UNF1/4-28
Conexión para fluidos 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 3 mm
Fluido	Fluidos líquidos Fluidos gaseosos
Nota sobre el medio	Tenga en cuenta la compatibilidad de los materiales en contacto con el fluido
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,075 ... 0,6 MPa -0,75 ... 6 bar -10,875 ... 87 psi
Temperatura del medio	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Principio de hermetización	duro
Posición de montaje	indistinto
Par de apriete nominal	15 Ncm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 15 %
Peso del producto	0,45 g
Materiales en contacto con el fluido	PP
Material de los pivotes roscados	PA reforzado
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicaciones para la utilización	Véase la nota sobre la aplicación (disponible en el portal de asistencia de festo.com)