


racor
NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10

Número de artículo: 8104289

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño del depósito | 10 |
| Construcción | Fijación del tubo flexible mediante boquilla estriada Forma recta |
| Tamaño | Diámetro de 8 mm |
| Conexión de fluidos | UNF1/4-28 |
| Conexión para fluidos 2 | Para un diámetro interior del tubo flexible de 2,1 mm |
| Fluido | Fluidos líquidos Fluidos gaseosos |
| Nota sobre el medio | Tenga en cuenta la compatibilidad de los materiales en contacto con el fluido |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,075 ... 0,4 MPa -0,75 ... 4 bar -10,875 ... 58 psi |
| Temperatura del medio | 0 ... 35 °C |
| Temperatura ambiente | 0 ... 35 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 70 °C |
| Principio de hermetización | duro |
| Posición de montaje | indistinto |
| Par de apriete nominal | 15 Ncm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 15 % |
| Peso del producto | 0,5 g |
| Materiales en contacto con el fluido | PP |
| Material de los pivotes roscados | PA reforzado |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Indicaciones para la utilización | Véase la nota sobre la aplicación (disponible en el portal de asistencia de festo.com) |