

# conjunto paralelo EAMM-U-145-D80-90GA-188

Número de artículo: 8105897

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                 | Valor                   |
|--|-------------------------|
| Tamaño   | 145                     |
| Posición de montaje                            | indistinto              |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 4.000 1/min             |
| Conformidad PWIS                               | VDMA24364-B2-L          |
| Temperatura de almacenamiento                  | -25 ... 60 °C           |
| Humedad relativa del aire                      | 0 - 95 %                |
| Tipo de protección                             | IP40                    |
| Temperatura ambiente                           | -10 ... 60 °C           |
| Momento de inercia de la masa                  | 2.270 kgmm <sup>2</sup> |
| Par motor sin carga                            | 2 Nm                    |
| Momento de giro transferible                   | 9,5 Nm                  |
| Peso del producto                              | 12.000 g                |
| Código de conexión, actuador                   | D80                     |
| Código de conexión, entrada motor              | 90GA                    |
| Indicación sobre el material                   | Conforme con RoHS       |