

# conjunto de sujeción axial EAMM-A-S48-50GA

Número de artículo: 8105930

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	12,5 Nm
Peso del producto	406 g
Código de conexión, actuador	S48
Código de conexión, entrada motor	50GA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS