


# reducción de la carrera

## VAVA-F12-H-H6

Número de artículo: 8107369

FESTO



### Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Limitación de la carrera de apertura con amortiguación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicaciones para la utilización	El uso con la válvula de asiento inclinado VZXa hace que la certificación del nivel de integridad de seguridad se anule en todo el producto.
Tipo de protección	IP6X
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	249 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	EPDM
Material de las tuercas	Acero inoxidable de aleación fina
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina
Material del amortiguador	Acero de aleación fina
Material de la pieza de conexión	Acero inoxidable de aleación fina