



placa de alimentación vertical VMPA14-VSP-QS8

Número de artículo: 8110622

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	14 mm
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Presión de mando MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Presión de control	3 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	50 g
Conexión neumática 1	QS-8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa de alimentación	PA reforzado