


módulo electrónico VMPA-MPM-EMM-P5

Número de artículo: 8111881

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Número máximo de bobinas de solenoide	1
Polos inconfundibles	sí
Tensión de funcionamiento DC, tensión de carga	21,6 ... 26,4 V
Corriente nominal de arranque por bobina	60 mA hasta 30 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	22 mA después de 30 ms
Separación de potencial canal - bus interno	no
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	20 g
Control eléctrico	Multipolo
Material de la carcasa	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS