

tapón ciego NPQE-P-S3-P10

Número de artículo: 8113203

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Tapón ciego
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Clase de sala limpia	Este producto es un objeto estático; no se generan partículas activamente si se utiliza correctamente. Limpiar el producto en un entorno de sala blanca antes de utilizarlo y garantizar su correcta instalación.
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso del producto	0,25 g
Conexión neumática 1	Diámetro casquillo enchufable 3 mm
Color del anillo extractor	azul
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PBT
Material del anillo extractor	POM