


bobina magnética

VACC-S18-120-K4-2U-NE4ME

Número de artículo: 8118260

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	eléctrico
Posición de montaje	indistinto
Indicación de la posición de conmutación	no
Factor de utilización	100 %
Clase de aislamiento	H
Valores característicos de las bobinas	110 V AC: 50/60 Hz, potencia de 12 VA 110 V DC: 12 W
Fluctuación de tensión permisible	-15 % / +10 %
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Certificado entidad que lo expide	GYJ17.1237X
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex e mb IIC T4 Gb
Tipo de protección contra explosión por polvo	Ex tD A21 IP66 T120°C
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP66
Peso del producto	580 g
Conexión eléctrica	Caja de bornes, rosca para introducción de cables M20x1,5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS