


# Mordazas DHAS-GG-B18-16-A1

Número de artículo: 8119108

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	para placas microtituladoras
Resistencia a los impactos	Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso del producto	24,4 g
Tipo de fijación	con rosca interior M3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las mordazas	Acero inoxidable de aleación fina
Material del pasador cilíndrico	Acero de muelles