


# placa de alimentación-SET VABS-C12-6-S

Número de artículo: 8122790

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	13 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Sentido de conexión lateral
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	Configuraciones de acuerdo con las preferencias del cliente
Presión de funcionamiento Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Presión de funcionamiento	-1 ... 7 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Máximo tamaño de partícula 5 µm
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso del producto	3 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior de 4 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	PBT