


# placa de alimentación VABS-C12-6-B-M3

Número de artículo: 8122793

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	20 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Sentido de conexión hacia abajo
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Presión de funcionamiento	-1 ... 7 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Máximo tamaño de partícula 5 µm
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso del producto	13,5 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M3
Conexión neumática 3	M5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio