


# cable de conexión NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Número de artículo: 8122832

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Número máximo de bobinas de solenoide	1
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	2 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo Salida
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable con zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Esquema de conexiones HP
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Push-pull con bloqueo para evitar arrastre accidental
Conexión eléctrica 2, función	alimentación de la tensión Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	2 conductores individuales
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	2
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 24 V
Blindaje	no
Indicación sobre el funcionamiento	Poner en funcionamiento solo con reducción externa de potencia
Longitud del cable	0,3 m
Característica de la línea	para aplicaciones estáticas
Radio de flexión, tendido fijo del cable	≥ 11 mm
Diámetro del cable	0,96 mm
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la carcasa	PEEK
Color del cuerpo	Gris
Material de la cubierta aislante	PVC