



# válvula VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Número de artículo: 8122932

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Caudal nominal normal	601 l/min
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 8 bar
Tipo de protección	IP65
Certificado entidad que lo expide	TÜV 968/V 1251.00/21
Función de seguridad	Purga segura
Safety Integrity Level (SIL)	El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 3 High Demand Hasta SIL 3 Low Demand mode
Indicación sobre la presión de funcionamiento	0 - 0,8 MPa con aire de pilotaje externo
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS