



válvula VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Número de artículo: 8122933

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Caudal nominal normal | 703 l/min |
| Presión de funcionamiento Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Presión de funcionamiento | 1 ... 8 bar |
| Tipo de protección | IP65 |
| Certificado entidad que lo expide | TÜV 968/V 1251.00/21 |
| Función de seguridad | Purga segura |
| Safety Integrity Level (SIL) | El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 3 High Demand Hasta SIL 3 Low Demand mode |
| Indicación sobre la presión de funcionamiento | 0 - 0,8 MPa con aire de pilotaje externo |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 4 - riesgo de corrosión muy alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |